

# tesa® MOON WHITE Zahnpflegebecher Halter, weiß matt, inkl. Klebelösung



## Produkt Information

BNR 40576

### Produktbeschreibung

Praktisch und dekorativ: Mundbecher aus hochwertigem satiniertem Glas mit einem Halter in stylish mattem Weiß. Ein schönes Accessoire zum Industrie-Stil oder zum Scandi Style. Auch für das puristisch, urban gestylte Bad ein passendes Utensil. Die tesa® Montage-Technologie ermöglicht ein sauberes, komfortables und bohrlöse Befestigen. Nimmt man den Halter wieder ab, verbleiben keine Spuren an der Wand. Mit dem passenden Adapter BK20 kann der Becherhalter jederzeit wiederverwendet werden.

### Produktmerkmale

- Einfache und saubere Montage ohne Bohren dank der komfortablen All-in-One tesa® Power.Kit Klebelösung
- Design Trend Industrie-Stil: Das perfekte Accessoire für Badezimmer im Industrial Style
- Das ideale Accessoire für Farbkonzepte in Schwarz-Weiß - sowohl einfarbig wie auch als Kontrast kombinierbar
- Ein Eyecatcher für moderne Bad-Ambiente und für puristische Design-Konzepte
- Lässt sich vielseitig interpretieren: Industrial Style, Vintage Look, Retro-Look, ganz modern und zudem toll für Bäder mit Loft-Charakter
- Unser Tipp: Ein attraktiver Blickfang für Bäder im Scandinavian Style
- Für unkonventionelle Kombinationen: Geradlinig im Design und somit auch ein toller Akzent in klassisch oder romantisch inspirierten Bädern
- tesa® MOON wasserfester, rostfreier Becherhalter, matt weiß pulverbeschichtet mit satiniertem Glas-Zahnpflegebecher
- Harmonisch abgerundete, organische Formgebung, runde Wandplatte
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Der im Lieferumfang enthaltene Klebstoff muss 12 Stunden aushärten
- Einfache Montage, keine Bohrlöcher, ohne Schäden am Untergrund wieder ablösbar - somit auch für Mietwohnungen eine gute Lösung
- Nach dem Entfernen mit einem neuen Befestigungsadapter BK20 wiederverwendbar - der passende Adapter ist auch separat erhältlich
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Maße: 96mm x 70mm x 109mm

### Anwendung

#### Montage

1. Untergrund reinigen
2. Schutzfolie des Adapters abziehen
3. Adapter an der Wand befestigen
4. Klebstoff mit dem Klebbstoffs-Applikator einfüllen
5. 12 Stunden lang aushärten lassen
6. Accessoire mit Hilfe eines Innensechskants auf den Adapter montieren

#### Demontage

1. Accessoire von dem Adapter demontieren
2. Adapter mit einer Rohrzange abdrehen

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://i.tesa.com/?cp=40576>



# tesa® MOON WHITE Zahnpflegebecher Halter, weiß matt, inkl. Klebelösung

## Produkt Information

### Anwendung

3. Kleberreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

• Klebmasse	Silane modified polymer	• Spritzwasser geschützt	ja
-------------	-------------------------	--------------------------	----

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Lösemittelfrei	ja	• UV-beständig	ja
• Material	Pulverbeschichtetes Metall, Satiniertes Glas	• Wiederverwendbar	ja

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://i.tesa.com/?cp=40576>